



anlaglas.com

mere end 10,000 varer inden for glas, keramik og hobby

Tekstur i sæbeskålen



Tilføj kontrast og funktionalitet til din nye sæbeskål, med lidt hjælp fra Bullseyes glasstænger! Her er Lys Turkis (0161) og Elfenben (0132) sat sammen, men det står frit for at vælge andre kombinationer.

Step 1.

Fuse 10.5 x 15.5 cm, 3 mm. Lys Turkis (0161-0030) på et stykke 3 mm. basisglas af samme størrelse.

Step 2.

Skab tekstur i sæbeskålen ved at tack fuse 3 mm Elfenbensstænger (0132-0576) — vælg fra to fremgangsmåder:

1. Dots

-Lav dots ved at klippe stykker på 8-10mm af en glasstang, placer stykkerne oprejst på en ovnhylde beklædt med Thin Fire. Lav en hurtigt brænding på 20 min. op 816°C, sluk derefter ovnen så de køler hurtigt ned.

-Rengør dots og arranger dem på det fusede stykke glas.

-Tackfuse stykket ved 746°C. Husk at afspænde svarende til dobbeltykkelse på det tykkeste område, følg 'Annealing Thick Slabs' tabellen fra Bullseye.com.

2. Riller

-Klip stykker af ca. 9.5 cm glasstang og arranger dem på det fusede stykke glas. Brug evt. en smule holdelim.

-Tackfuse ved 760 °C, også her ved en afspændingscyklus for den dobbelte tykkelse af det tykkeste område.

Den høje temperatur sørger for bløde kanter på stængerne og at de sidder sikkert på deres base.

Step 3.

Slump ned i sæbeskålformen (3522771). Netop denne brænding vil sikre at tekturen bevares. Endnu engang afspændes den som dobbeltykkelse på det tykkeste område.

Det skal du bruge:

Lys Turkis (0161-0030)

Tekta Basis (1100-0380)

Elfenben (0132-0576)

Sæbeskålsform (3522771)

Thin Fire (3550800)

Saksetang (0031000)

Glasskærer (3128000)



Forslag til brændekurve

Full fuse

	Rate (Grader/time)	Temperatur	Hold
1	400°F (222°C)	1225°F (663°C)	:45
2	600°F (333°C)	1490°F (810°C)	:10
3	AFAP*	900°F (482°C)	1:00
4	100°F (55°C)	700°F (371°C)	:00
5	AFAP	70°F (21°C)	:00

*Så hurtigt som muligt

Tackfuse tekstur

	Rate (Grader/time)	Temperatur	Hold
1	300°F (167°C)	**	:10
2	AFAP	900°F (482°C)	3:00
3	45°F (25°C)	800°F (427°C)	:00
4	81°F (45°C)	700°F (371°C)	:00
5	270°F (150°C)	70°F (21°C)	:00

**1375°F or 1400°F (746° or 760°C)

Slumping (sæbeskålen)

	Rate (Grader/time)	Temperatur	Hold
1	300°F (167°C)	1215°F (657°C)	1:00
2	AFAP	900°F (482°C)	3:00
3	45°F (25°C)	800°F (427°C)	:00
4	81°F (45°C)	700°F (371°C)	:00
5	270°F (150°C)	70°F (21°C)	:00